

# MSスプリンクラー



MSL



MSH



MSM

## 満を持して販売開始！ 使った人だけが分かるMSスプリンクラーの良さ！

差込式(従来品)と違いロック機構となっている為、水圧・凍結等による脱落が無い！

回転が軽い為、従来品と比べ早く長く回転します！

取付部(MS-PH-MB6.4)はオスネジとタケノコを共有しておりパイプ等への直付け、チューブへの差込も1種で！

オプションでストッパー(後ダレ防止弁)も取付可能！(作動圧0.4KG)

もちろん従来品との互換性もありますので既存の設備も無駄にしません！



塩ビ式ハンガーセット



ポリ式ハンガーセット



ストッパー



チューブは白/黒2層構造です。



【ノズル別性能】(圧力2kg/cm<sup>2</sup> 測定ノズル高 下向1.5m 上向1m)

ノズル	水量	MSL(上向)	MSL(下向)	MSH(上向)	MSH(下向)
赤	0.6L/min	5.6m	4.6m	4.8m	5.2m
橙	1.2L/min	6.4m	4.8m	5.4m	6.4m
黄	1.7L/min	6.8m	5.2m	6.2m	7.6m
緑	2.0L/min	7.2m	5.6m	6.6m	8.2m
青	2.3L/min	7.4m	6.0m	6.8m	8.6m

※散水直径

※上記数値は参考値であり、環境及び条件によって異なる場合があります。



株式会社

コクスイ